

## Standsäule 1/2" UniFlex 4 x Durchgangsarmatur Press-Turn Gas nach DIN 12918 Teil 2

### Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend • Tischmontage

### Details

- Sicherheitsbedienung Press-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehungsstifte

### Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- pulverbeschichtet BROEN Polycoat 2700 (RAL 8500)

### Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

### Hinweis


- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

### Anschluss

- UniFlex

### Option


- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002 + 99G0004**
- Anschlusschlauch gem. Übersicht **99G000**



G: 2532 045 1031-14  
LPG: 2532 045 1032-14

Mit Verschlusskupplung  
G: 2532 049 1031-14  
LPG: 2532 049 1032-42

### Weitere Anschlussmöglichkeiten



BROEN LAB Group · Skovvej 30 · DK-5610 Assens  
Tel.: +45 63 73 22 52 · Fax: +45 64 71 24 76  
www.broen.com lab@broen.com